

●定期点検に必要なもの

品名	仕様等	ACH-Σ/ACH-Σ Plus	ACH-Σ Plus i	輸液ポンプ (Σオプション)	Plasauto μ
ブラスドライバ	No.2	●	●		●
小型マイナスイラストドライバ	セラミック素材、0.9mm	●			●
トルクドライバ	0.6～3.0N・m (6～30kgf・cm)				●
先端ビット	No.2、六角対辺3mm				●
シリンジ	施設で使用している新品のシリンジ	●	●		
	20mL	●	●		●
デジタル圧力計	-400 ~ +400mmHgが測定可能	●	●		
	-300 ~ +736mmHgが測定可能				●
	200kPa (2.0kgf/cm ²) が測定可能	●	●		
ストップウォッチ		●	●		●
鉗子		●	●		●
漏れ電流測定器	JIS T 0601-1に適合	●	●		●
絶縁抵抗計	DC500V 100MΩ	●	●		●
デジタルマルチメータ	直流電圧：小数点以下三桁 抵抗：小数点以下一桁 ゼロ点補正機能付き	●			●
	抵抗：小数点以下一桁 ゼロ点補正機能付き		●		
グリス	信越シリコーン HIVAC-G	●	●		
ティッシュ等	微量の水を吸い取れるもの	●	●		
幅広ドライバ	参考品：TOP 水栓ドライバー-TWD-45	●	●		
スケール (ものさし)	10cm程度のもの		●		
ニッパ		●	●		●
下記は弊社での販売品となりますので、必要な場合はメンテナンス担当者にお問い合わせください。					
ピンチバルブ隙間ゲージ	0.7mm、1.0mm	●	●		●
クランプ隙間ゲージ	1.3mm、1.7mm				●
分銅セット	専用分銅とボールのセット (Total 500g)	●	●		
検査用分銅	専用分銅 (1000g)			●	●
グリス	ダイソー CRS-841	●	●		●
回路止め具挿入具	専用治具	●	●		
ロータ止めネジビット	専用治具				●
点検用回路セット	専用の点検用回路	●	●	●	● ^{※1}

※1：ACH-Σ用点検回路で代用可能です。

ACH-Σは旭化成メディカル株式会社の登録商標です。

2024.12-J-1248